

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

LED žiarovky Classic LEDbulb so starožitným dizajnom kombinujú pôvodný tvar banky s výhodami trvácnej LED technológie. Prinášajú krásne a dekoratívne osvetlenie v teplej bielej farbe, pričom v porovnaní s tradičnými žiarovkami šetria až 90 % nákladov na energiu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	470 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	117,50 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz

Spotreba	4 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	33 mA
Ekvivalentný výkon	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,4
Napätie (nom.)	220-240 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	A60 [A 60 mm]


Schválenie a použitie	
Energeticky úsporný produkt	Áno
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Spotreba energie kWh/1 000 h	4 kWh

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

EyeComfort	áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Úplný názov produktu	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Úplný kód produktu	871869657399000
Objednávkový kód	57399000


Č. materiálu (12NC)	929001237102
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696573990
Čítateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696574003

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

