



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	33 mA
Nominální životnost	15 000 h	Ekvivalentní příkon	40 W
Cyklus zapnutí	20 000	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (zlomek)	0,4
Světelné technické		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Teplota okolí	
Světelný tok	470 lm	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Stmívatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118,00 lm/W	Mechanické a materiály	
Konzistence barev	<6	Povrchová úprava žárovky	Číré
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky	ST64
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Certifikace a použití	
Provozní a elektrické		Výrobek šetřící energii	Ano
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Full EOC	871869657403400


Objednávací kód	57403400
Číslo materiálu (12NC)	929001237302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696574034
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696574041

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

