



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	118,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	33 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	ST64
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja


Produktinformationen	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869657403400
Bestellcode	57403400
Material-Nr. (12NC)	929001237302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696574034
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696574041

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

