



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4 W

Lamp Current (Nom)	33 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	ST64


Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Pełna nazwa produktu	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Full EOC	871869657403400


Kod zamówienia	57403400
Materiał Nr (12NC)	929001237302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696574034
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696574041

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

