

Bombillas LED de filamento clásico

CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	134,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz


Consumo de energía	6 W
Corriente de lámpara (nom.)	52 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	ST64
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

Bombillas LED de filamento clásico

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL
Full EOC	871869657405800
Código de pedido	57405800


Código 12NC	929001237402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696574058
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696574065

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL

Bombillas LED de filamento clásico

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 6-60W ST64 E27 827 CL

