



Lumânări și lustre LED clasice cu filament



Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	250 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	125,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2 W
Curent lampă (nom.)	20 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.4
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	36 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Formă bec	B35 [B 35 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	2 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387351
EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL
	CL


Cote




Numele complet al produsului	Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL
Full EOC	871869657407200
Cod de comandă	57407200
Număr material (12NC)	929001238302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696574072
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696574089

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



General uniform lighting – CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL


Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

