



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2 W
lyskildestrom (nom.)	20 mA
Effekten som tilsvare	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	36 °C

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	BA35
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387361
EyeComfort	Ja


Målskisse




Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL
Full EOC	871869657409600
Bestillingskode	57409600
Materialenr. (12NC)	929001238402
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696574096
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696574102

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35 mm	123 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



General uniform lighting – CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL

