



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2 W
lyskildestrom (nom.)	20 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	36 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ST35

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
----------------------------	--


Fullstendig produktnavn	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
Full EOC	871869657411900
Bestillingskode	57411900
Materialenr. (12NC)	929001238502
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696574119
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696574126

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

