



Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	2 W
Lamp Current (Nom)	20 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	36 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	ST35


Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
Pełna nazwa produktu	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL


Full EOC	871869657411900
Kod zamówienia	57411900
Materiał Nr (12NC)	929001238502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696574119
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696574126

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35 mm	97 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL





General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

