



Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

LED žiarovky s klasickým vláknom sa vyznačujú starožitným dizajnom. Spájajú v sebe známe tvary klasických žiaroviek s výhodami úspornej technológie LED. Poskytujú krásne a dekoratívne teplé biele svetlo, pričom v porovnaní s tradičnou technológiou šetria až 90 % nákladov na elektrickú energiu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Prevádzkové a elektrické	
Pätica	E14 [E14]	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nominálna životnosť	15 000 h	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spínací cyklus	20 000	Spotreba	2 W
Technológia osvetlenia	LED	Prúd svetelného zdroja (nom.)	20 mA
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Ekvivalentný výkon	25 W
Svetelné technické		Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Svetelný tok	250 lm	Účinnosť (zlomok)	0.4
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Napätie (nom.)	220-240 V
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K	Teplota	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	125,00 lm/W	Maximálna teplota krytu (nom.)	36 °C
Konzistencia farieb	<6	Ovládanie a stmievanie	
Index podania farieb (CRI)	80	Stmievateľné	Nie
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %		

Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	ST35

Schválenie a použitie


Energeticky úsporný produkt	Áno
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Spotreba energie kWh/1 000 h	2 kWh
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
-----------------------------	--


Úplný názov produktu	Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL
Úplný kód produktu	871869657411900
Objednávkový kód	57411900
Č. materiálu (12NC)	929001238502
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696574119
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696574126

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL


Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

