



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fod                                          | E14 [E14]          |
| Normeret levetid                             | 15.000 t           |
| Skiftecyklus                                 | 20.000             |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                 |
| Lysteknisk                                   |                    |
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Lysstrøm                                     | 250 lm             |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 125,00 lm/W        |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |

| Drift og el                       |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Linjefrekvens                     | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                  | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                      | 2 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 20 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent            | 25 W         |
| Opstartstid (nom.)                | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)               | 0,4          |
| Spænding (nom.)                   | 220-240 V    |
| Temperatur                        |              |
| T-kappe, maks. (nom.)             | 36 °C        |
| Lysstyringssystemer og dæmpning   |              |
| Dæmpbar                           | Nej          |

## LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

### Mekanik og armaturhus

|              |               |
|--------------|---------------|
| Pære finish  | Klar          |
| Lyskildeform | P45 [P 45 mm] |

### Godkendelse og anvendelsesområde


|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 2 kWh |
| EyeComfort                | Ja    |

### Produktdata

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Ordreprodukt navn      | CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL     |
| Det fulde produkt navn | Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL |


|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                             | 871869657413300 |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057806080      |
| Ordrekode                                            | 57413300        |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001238602    |
| Lokal ordrekode                                      | 2057806080      |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718696574133   |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10              |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696574140   |

### Målskitse




| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL | 45 mm | 80 mm |

### Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL


# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL

