



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	30 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL
Det fulde produktnavn	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL


Full EOC	871869657415700
Beskrivelse af lokal kode	2057806093
Ordrekode	57415700
Materialenr. (12NC)	929001238702
Lokal ordrekode	2057806093
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696574157
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696574164

Målskitse




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

