

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja


Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	30 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869657415700
Bestellcode	57415700
Material-Nr. (12NC)	929001238702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696574157
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696574164


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL




Calculux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

