

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	30 °C

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe P45 [P 45 mm]

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 2 kWh


EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL



Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL
Code EOC	871869657415700
Code de commande	57415700
Code 12NC	929001238702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696574157
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696574164

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45 mm	78 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques



### General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

## Durée de vie



### Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL



### Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL

