



Klassieke filament LEDbulb

CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	134,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Energieverbruik	6 W
Lampstroom (nom.)	52 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	G93 [G 93 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh


Klassieke filament LEDbulb

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL
Volledige productnaam	CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL
Full EOC	871869657417100
Bestelcode	57417100
Materiaalnr. (12NC)	929001238802
Lokale code	DGCL60W827E27

Maatschets




Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696574171
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696574188

Product	D	C
CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL	95 mm	140 mm



General uniform lighting - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL

Klassieke filament LEDbulb

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL

