



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	134,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6 W
Curent lampă (nom.)	52 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	G93 [G 93 mm]


Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827
	CL
Numele complet al produsului	CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827
	CL
Full EOC	871869657417100


Cod de comandă	57417100
Număr material (12NC)	929001238802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696574171
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696574188

Cote




Product	D	C
CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL	95 mm	140 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDGlobe ND 6-60W G93 E27 827 CL

