



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	E27 [E27]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Normeret levetid	20.000 t	Strømforbrug	5,5 W
Skiftecyklus	50.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	30 mA
Lighting Technology	LED	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Effektfaktor (brøk)	0,85
Spredningsvinkel (nom.)	25 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm	550 lm	Temperatur	
Lysstyrke (nom.)	2.300 cd	T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Ja
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90,91 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildeform	PAR38 [PAR 4,75 tommer (121 mm)]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energibesparende produkt	Ja
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	500 lm	Velegnet til effektbelysning	Ja
Drift og el			
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		

MASTER LEDspot PAR

Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D
Det fulde produktnavn	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D
Full EOC	871869657829200
Ordrekode	57829200



Materialenr. (12NC)	929001239302
Lokal ordrekode	2057806491
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696578292
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696578308

Målskitse




Product	D	C
MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D	124 mm	132 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

General uniform lighting - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR

