



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys – an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	E27 [E27]	Lichtstärke (Nom)	2'300 cd
Nennlebensdauer	20'000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50'000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	90.91 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	500 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad		
Lichtstrom	550 lm		

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5.5 W
Lampenstrom (Nom)	30 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.85
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR38 [PAR 4,75 Zoll/121 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D
Gesamt-Produktcode	871869657829200
Bestellcode	57829200
Material-Nr. (12NC)	929001239302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696578292
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696578308

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D	124 mm	132 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW
PAR38 25D



General uniform lighting - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

