



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet. Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger – der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/ PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	20 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 grad(er)
Lysytelse	550 lm
Lysintensitet (nom.)	2 300 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90,91 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	500 lm
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestrom (nom.)	30 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spennning (nom.)	220-240 V


MASTER LEDspot PAR

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR38 [PAR 4,75 tommer / 121 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW
PAR38 25D

Fullstendig produktnavn	MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D
Full EOC	871869657829200
Bestillingskode	57829200
Materialenr. (12NC)	929001239302
Lokal bestillingskode	3711164
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696578292
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696578308


Product	D	C
MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D	124 mm	132 mm



General uniform lighting - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASLEDspot D 5.5-60W 827WW PAR38 25D

