



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D

CorePro LED egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. Lyskildene er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-holdere, og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	380 lm
Lysintensitet (nom.)	900 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80,85 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	380 lm


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	4,7 W
lyskildestrom (nom.)	580 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	76 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

CorePro LEDspot LV

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D
Fullstendig produktavn	CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D
Full EOC	871869657943500
Bestillingskode	57943500
Materialenr. (12NC)	929001240302


Lokal bestillingskode	3711226
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696579435
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696579442

Målskisse




Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D	50 mm	46 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D



General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 827 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

