



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D

Svetelné zdroje CorePro LEDspot sú ideálne na bodové osvetlenie a vytvárajú teplé svetlo podobné halogénovému svetlu. Sú vhodné do väčšiny existujúcich svietidiel MR16 s objímkou GU5.3 a slúžia ako priama náhrada halogénových alebo klasických reflektorových žiaroviek. CorePro LEDspots zabezpečujú obrovskú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie			
Pätica	GU5.3 [GU5.3]	Prúd svetelného zdroja (nom.)	580 mA
Nominálna životnosť	15 000 h	Ekvivalentný výkon	35 W
Spínací cyklus	50 000	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Technológia osvetlenia	LED	Čas zahrievania na 60 % svetla	1 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Účinnosť (zlomok)	0.5
		Napätie (nom.)	12 V
Svetelné technické		Teplota	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]	Maximálna teplota krytu (nom.)	76 °C
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)	Ovládanie a stmievanie	
Svetelný tok	395 lm	Stmievateľné	Nie
Intenzita svetla (nom.)	900 cd	Mechanické časti a teleso	
Označenie farby	Studená biela (CW)	Tvar žiarovky	MR16 [2 palce/50 mm]
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Schválenie a použitie	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	84,04 lm/W	Energeticky úsporný produkt	Áno
Konzistencia farieb	<6	Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Áno
Index podania farieb (CRI)	80	Spotreba energie kWh/1 000 h	6 kWh
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %		
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	395 lm		
Prevádzkové a elektrické			
Spotreba	4,7 W		

CorePro LEDspot LV

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D
Úplný názov produktu	CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D
Úplný kód produktu	871869657945900
Objednávkový kód	57945900


Č. materiálu (12NC)	929001240402
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696579459
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696579466

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D	50 mm	46 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D



General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

