



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma içi mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler MR16 GU5.3 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	395 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	900 cd
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	84,04 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	395 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	4,7 W


Lamba Akımı (Nom)	580 mA
Güç Eşleniği	35 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	1 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,5
Voltaj (Nom)	12 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	76 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh

CorePro LEDspot LV

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D
Tam ürün adı	CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D
Tam ürün kodu	871869657945900
Sipariş kodu	57945900



Malzeme No. (12NC)	929001240402
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696579459
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696579466

Boyutlu çizim



Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D	50 mm	46 mm


Fotometrik bilgi



General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D

General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 4.7-35W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

