



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.


Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Spotřeba energie	8,2 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	710 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon	50 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla	1 s
Světelně technické		Účinnost (zlomek)	0.9
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)	12 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Teplota okolí	
Světelný tok	621 lm	Maximální teplota (jmen.)	86 °C
Svítivost (jmen.)	1 400 cd	Řízení a stmívání	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Mechanické a materiály	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75,73 lm/W	Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Konzistence barev	<6	Certifikace a použití	
Index podání barev (CRI)	80	Výrobek šetřící energii	Ano
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	621 lm		


CorePro LEDspot LV

Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D
Celý název výrobku	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D
Full EOC	871869657947300

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D

Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D	50 mm	48 mm



General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D

