



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	621 lm
Światłość (Nom)	1 400 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75,73 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	621 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	8,2 W


Lamp Current (Nom)	710 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	1 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	86 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh

CorePro LEDspot LV

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D
Pełna nazwa produktu	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D
Full EOC	871869657947300
Kod zamówienia	57947300



Materiał Nr (12NC)	929001240502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696579473
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696579480

Rysunki techniczne




Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D	50 mm	48 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D

General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 827 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

