



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

CorePro LED egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. Lyskildene er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-holdere, og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Effektforbruk	8,2 W
Nominell levetid	15 000 time(r)	lyskildestrøm (nom.)	710 mA
Brytersyklus	50 000	Effekten som tilsvarer	50 W
Lighting Technology	LED	Starttid (nom.)	0,5 s
I samsvar med EU RoHS	Ja	Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Teknisk belysning		Effektfaktor (brøk)	0.9
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Spennning (nom.)	12 V
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Temperatur	
Lysytelse	645 lm	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	86 °C
Lysintensitet (nom.)	1 400 cd	Kontroller og dimming	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Kan dimmes	Nei
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K	Mekanikk og innfatning	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78,66 lm/W	Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Fargesamsvar	<6	Godkjenning og bruksområde	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Energisparingsprodukt	Ja
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Egnet til effektbelysning	Ja
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	645 lm		

CorePro LEDspot LV

Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D
Fullstendig produktnavn	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D
Full EOC	871869657949700


Bestillingskode	57949700
Materialenr. (12NC)	929001240602
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696579497
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696579503

Målskisse




Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D	50 mm	48 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D



General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

