



CorePro LEDspot LV

CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu MR16 GU5.3 și sunt proiectate pentru înlocuirea pe vechile instalații a spoturilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale		Flux luminos în con de 90° (nominal)	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]	645 lm	
Durată de viață nominală	15.000 ore	Funcționare și sistem electric	
Ciclu de comutare	50.000	Consum de curent	8,2 W
Lighting Technology	LED	Curent lampă (nom.)	710 mA
În conformitate cu RoHS	Da	Echivalent putere	50 W
Date tehnice lumină		Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Timp de încălzire până la 60% lumină	1 s
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36°	Factor de putere (fracție)	0.9
Flux luminos	645 lm	Tensiune (nom.)	12 V
Intensitate luminoasă (nom.)	1.400 cd	Temperatură	
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Maximum T-case (nom.)	86 °C
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Randament luminos (nominal) (nom.)	78,66 lm/W	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Consistență culori	<6	Sistem mecanic și carcasă	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80	Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %		

CorePro LEDspot LV

Aprobare și aplica ie


Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	10 kWh

Date despre produs

Nume comandă produs	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D
Numele complet al produsului	CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D


Full EOC	871869657949700
Cod de comandă	57949700
Număr material (12NC)	929001240602
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696579497
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696579503

Cote




Product	D	C
CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D	50 mm	48 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D



General uniform lighting - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D

