



MASTER VALUE LEDs

pot LV

MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Normeret levetid	25.000 t	Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Skiftecyklus	50.000	Lysstrøm	621 lm
Lighting Technology	LED	Lysstyrke (nom.)	1.250 cd
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

MASTER VALUE LEDspot LV

Lyseffekt (nominel) (nom.)	77,63 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	621 lm

Drift og el

Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1.000 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
--------------	-------------------------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D
Det fulde produkt navn	MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D
Full EOC	871869657203000
Ordrekode	57203000
Materialenr. (12NC)	929001241102
Lokal ordrekode	2057806297
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696572030
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696572047


Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D	50 mm	50 mm

MASTER VALUE LEDspot LV


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 827 MR16 36D

