



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 24D

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluții cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V și emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obținută cu lămpile cu halogen).

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date


Informații generale			
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]	Randament luminos (nominal) (nom.)	77,63 lm/W
Durată de viață nominală	25.000 ore	Consistență culori	<6
Ciclu de comutare	50.000	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Lighting Technology	LED	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
În conformitate cu RoHS	Da	Flux luminos în con de 90° (nominal)	621 lm
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]	Consum de curent	8 W
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	24 °	Curent lămpă (nom.)	1.000 mA
Flux luminos	621 lm	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Intensitate luminoasă (nom.)	2.900 cd	Timp de încălzire până la 60% lumină	1 s
Denumirea culorii	Alb (WH)	Factor de putere (fracție)	0.7
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K		

MASTER LEDspot LV

Tensiune (nom.)	12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	75 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh



Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 24D
Numele complet al produsului	MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 24D
Full EOC	871869657205400
Cod de comandă	57205400
Număr material (12NC)	929001241302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696572054
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696572061

Cote



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 24D	50 mm	50 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 24D

General uniform lighting - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 24D

