



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys


Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Normeret levetid	25.000 t	Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Skiftecyklus	50.000	Lysstrøm	621 lm
Lighting Technology	LED	Lysstyrke (nom.)	1.300 cd
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvebetegnelse	Hvid (WH)
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

MASTER VALUE LEDspot LV

Lyseffekt (nominel) (nom.)	77,63 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	621 lm
Drift og el	
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1.000 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]


Målskitse




Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D
Full EOC	871869657207800
Ordrekode	57207800
Materialenr. (12NC)	929001241402
Lokal ordrekode	2057806310
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696572078
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696572085

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D	50 mm	50 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D

