



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-
vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips
gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van
transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die
overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De
Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de
achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-
halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen
of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene
verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals
recepties, lobby's, gangen, trappenhuis en toiletten, waar het licht altijd aan is. De
robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor
een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht
waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten
(levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve
koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
- Niet te gebruiken in noodverlichtings- of vluchtwegarmaturen.


Product gegevens

Algemene informatie		Schakelcyclus	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]	50.000	
Nominale levensduur	25.000 hr	Lamp type	LED

MASTER VALUE LEDspot LV

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	621 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.300 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,63 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	621 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	8 W
Lampstroom (nom.)	1.000 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	1 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

Maatschets




Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D
Volledige productnaam	MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D
Full EOC	871869657207800
Bestelcode	57207800
Materiaalnr. (12NC)	929001241402
Lokale code	MSMR50WD83036D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696572078
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696572085

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D	50 mm	50 mm

MASTER VALUE LEDspot LV


Fotometrische gegevens



Technical drawing 111 Philips Lighting B.V. Page 11

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D

