



MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	70 %
Cykl Przelączania	50 000		621 lm
Lighting Technology	LED	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Zużycie energii	8 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	1 000 mA
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	1 s
Strumień Świetlny	621 lm	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Światłość (Nom)	1 300 cd	Napięcie (Nom)	12 V
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Temperatura	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77,63 lm/W		
Jednorodność barw	<6		

MASTER LEDspot 12V

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 830 MR16 36D

