



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 24D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptýl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu


Obecné informace			
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Nominální životnost	25 000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,75 lm/W
Cyklus zapnutí	50 000	Konzistence barev	<6
Lighting Technology	LED	Index podání barev (CRI)	80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelné technické		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	630 lm
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Provozní a elektrické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 stupňů	Spotřeba energie	8 W
Světelný tok	630 lm	Proud zdroje (jmen.)	1 000 mA
Svítilivost (jmen.)	2 900 cd	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Doba zahřívání do 60 % světla	1 s

MASTER LEDspot LV

Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh



Označení a balení	
Objednávací název produktu	MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 24D
Celý název výrobku	MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 24D
Full EOC	871869657209200
Objednávací kód	57209200
Číslo materiálu (12NC)	929001241602
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696572092
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696572108

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 24D	50 mm	50 mm

Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840
MR16 24D

