



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 36D

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	GU5.3 [GU5.3]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78,75 lm/W
Durata nominale	25.000 ore	Uniformità del colore	<6
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Conformità a RoHS EU	Si	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	630 lm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	8 W
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Corrente lampada (Nom)	1.000 mA
Flusso luminoso	630 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Intensità luminosa (Nom)	1.350 cd	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	1 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Fattore di potenza (frazione)	0.7
Temperatura del colore correlata	4000 K		

MASTER LEDspot LV

Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	75 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 36D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 36D
Full EOC	871869657211500
Codice d'ordine	57211500
Codice materiale (12NC)	929001241702
Codice locale	MLVGU535084036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696572115
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696572122

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 36D	50 mm	50 mm

Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 36D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840
MR16 36D

