



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7s
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	1.600 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	114,29 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	14 W
Corrente lampada (Nom)	74 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	90 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Lineare

CorePro LEDlinear MV

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
Numero di registrazione EPREL	465216
EyeComfort	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Nome completo prodotto	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D



Full EOC	871869657879700
Descrizione codice locale	CORER7S100830D
Codice d'ordine	57879700
Codice materiale (12NC)	929001243702
Codice locale	CORER7S100830D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696578797
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696578803

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear MV

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

