



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7s
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 800 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	128,57 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	14 W
lyskildestrøm (nom.)	74 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	90 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	Lineær
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E

CorePro LEDlinear MV

Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	465217
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Fullstendig produktnavn	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D



Full EOC	871869657881000
Bestillingskode	57881000
Materialenr. (12NC)	929001243802
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696578810
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696578827

Målskisse



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

