



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	R7s
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.800 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	128,57 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1

Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	14 W
Curent lampă (nom.)	74 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	90 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Liniar


CorePro LEDlinear MV

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Număr de înregistrare EPREL	465217
EyeComfort	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Numele complet al produsului	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D


Full EOC	871869657881000
Cod de comandă	57881000
Număr material (12NC)	929001243802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696578810
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696578827

Cote




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LEDlinear MV

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

