



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D

Az robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR lámpák ideálisak általános- és kiemelő világításra a vendéglátóiparban. Szabályozható és nem szabályozható fényerejű változatban is kaphatók. Különösen alkalmasak közösségi területek, például előterek, folyosók és lépcsőházak világítására, ahol folyamatos megvilágításra van szükség. A MASTER LEDspot PAR lámpák az E27 foglalattal rendelkező lámpatestekkel kompatibilisek, a hagyományos izzók és halogénlámpák helyettesítésére szolgálnak. A fényerő csökkenése nélkül képesek nagy mértékű energiaköltség-megtakarítást biztosítani és a karbantartási költségeket jelentősen csökkenteni. A PAR38 lámpa IP44 besorolással rendelkező kültéri változata egyike annak a néhány energiatakarékos alternatívának, amelyek a PAR38 kültéri izzó lámpák kiváltására alkalmasak. A szabályozható fényerejű PAR20 a hagyományos szpotlámpák tökéletes helyettesítője.

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés	E27 [E27]
Névleges élettartam (névleges)	40000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	8-75W
Technikai adatok	
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	25 °
Fényeloszlás	25D [Medium beam]
Fényáram (névleges)	760 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	760 lm
Fényerősség (névleges)	2600 cd
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)

Névleges sugárzási szög	25 °
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	85 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	720 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	8.5 W
Fényforrás árama (névleges)	38 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s

MASTER LEDspot PAR


Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.9
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	9 kWh

Méretezett rajza




PAR30S 230V 8W-75W 635lm 25D 2700K E27 D

Fotometriai adatok



Termékadatok	
Teljes termékkód	871869657805600
A termék megrendelési neve	MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D
EAN/UPC - termék	8718696578056
Rendelési kód	57805600
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	929001244102
Nettó tömeg (darab)	0,202 kg

Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR30S 25D	92 mm	93 mm



PAR30S 9.5W-90W /827 25D E27 D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriai adatok

