



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukci a teple bílému proudu světla ideální pro celkové a bodové osvětlení v oblasti pohostinství. Existuje možnost volby mezi stmívatelnou a nestmívatelnou verzí. Jsou obzvláště vhodné pro veřejné prostory jako recepce, haly, chodby, schodiště a toalety, v nichž se svítí nepřetržitě.


Údaje o produktu

General Information		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Patice	E27 [E27]	800 lm	
Jmenovitá životnost (jmen.)	40000 h	Operating and Electrical	
Cyklus přepínání	50 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Technický typ	8-75W	Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Light Technical		Proud zdroje (jmen.)	38 mA
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Rozptyl světla	25D [Medium beam]	Účinnost (jmen.)	0.9
Světelný tok (jmen.)	840 lm	Napětí (jmen.)	230 V
Světelný tok (jmen.) (nom.)	840 lm	Controls and Dimming	
Svítivost (jmen.)	2800 cd	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Approval and Application	
Jmenovitý vyzařovací úhel	25 °	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	Yes
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Konzistence barev	<6	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úplný kód výrobku	871869657807000
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

MASTER LEDspot PAR



Objednací název produktu	MASLEDspot D 8.5-75W 840CW
	PAR30S 25D
EAN/UPC – výrobek	8718696578070
Objednací kód	57807000
Číslování – počet v balení	1

Rozměrové výkresy




PAR30S 230V 8W-75W 675lm 25D 4000K E27 D

Fotometrické údaje



Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001244202
Celková hmotnost (kus)	0.202 kg

Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D	92 mm	93 mm



PAR30S 9.5W-90W /840 25D E27 D

MASTER LEDspot PAR

