



# MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

## MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys - an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstärke (Nom)	
Sockel	E27 [E27]		2.800 cd
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Schaltzyklus	50.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	94 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	800 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad		
Lichtstrom	840 lm		

# MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen



Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	8,5 W
Lampenstrom (Nom)	38 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	230 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR30S [PAR 3,75 Zoll/95 mm, kurz]
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D
Gesamt-Produktcode	871869657807000
Bestellcode	57807000
Material-Nr. (12NC)	929001244202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696578070
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696578087

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D	92 mm	93 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

General uniform lighting - MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

# MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASLEDspot D 8.5-75W 840CW  
PAR30S 25D

