



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger – der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
Nominell levetid (nom.)	40000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	8-75W

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysfordeling	25D [Medium beam]
Lysstrøm (nom.)	840 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	840 lm
Lysintensitet (nom.)	2800 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	25 °
Korreisert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	94 lm/W


Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	800 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
lyskildestrøm (nom.)	38 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennings (nom.)	230 V

MASTER LEDspot PAR


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869657807000
Produktnavn for bestilling	MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

Målskisse




PAR30S 230V 8W-75W 675lm 25D 4000K E27 D

Fotometriske data



EAN/UPC – produkt	8718696578070
Bestillingskode	57807000
El-nummer	3711158
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929001244202
Nettovekt (stykk)	0,202 kg

Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D	92 mm	93 mm



PAR30S 9.5W-90W /840 25D E27 D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data

