



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală (nom.)	40000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	8-75W
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	25 °
Distribuția luminii	25D [Medium beam]
Flux luminos (nom.)	840 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	840 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	2800 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Unghi de distribuție luminoasă nominal	25 °


Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos lampă con 90°	800 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	8.5 W
Curent lampă (nom.)	38 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0.9

MASTER LEDspot PAR

Tensiune (nom.)	230 V
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869657807000

Nume comandă produs	MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D
EAN/UPC - Produs	8718696578070
Cod de comandă	57807000
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	6
Material nr. (12NC)	929001244202
Greutate netă (bucată)	0,202 kg



Cote



PAR30S 230V 8W-75W 675lm 25D 4000K E27 D

Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D	92 mm	93 mm

Date fotometrice



PAR30S 9.5W-90W /840 25D E27 D

MASTER LEDspot PAR

Date fotometrice

