



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D

Благодаря многофункциональному дизайну и излучению теплого белого света лампы нового поколения PAR идеально подходят для общего освещения и локальной подсветки в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы предназначены для работы в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDspot PAR совместима с существующими светильниками с патроном E27 и разработана для прямой замены галогенных ламп и ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя эксплуатационные расходы без снижения уровня яркости освещения. Версия IP44 лампы PAR 38 является одной из немногих доступных на сегодняшний день энергосберегающих альтернатив лампам накаливания PAR38 для наружного освещения. Диммируемая лампа PAR 20 является прекрасной заменой ламп накаливания в светильниках-спотах.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы (ном.)	40000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	8-75W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	25 °
Распределение света	25D [Medium beam]
Светоотдача (ном.)	840 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	840 lm
Сила света (ном.)	2800 cd
Обозначение цвета	Cool White (CW)

Номинальный угол распределения света	25 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	94 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	800 lm

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Ток лампы (ном.)	38 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s

MASTER LEDspot PAR

Кэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	230 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869657807000
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MASLEDspot D 8.5-75W 840CW
	PAR30S 25D
EAN/UPC — продукт	8718696578070
Код заказа	929001244202
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	929001244202
Вес нетто (шт.)	0,202 kg



Чертеж размеров



PAR30S 230V 8W-75W 675lm 25D 4000K E27 D

Product	D	C
MASLEDspot D 8.5-75W 840CW PAR30S 25D	92 mm	93 mm

Фотометрические данные



PAR30S 9.5W-90W /840 25D E27 D

MASTER LEDspot PAR

Фотометрические данные

