



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.


### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                         | Częstotliwość wejściowa                                               |             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Podstawa-nasadka                        | G4 [G4]                 | Zużycie energii                                                       | 50 do 60 Hz |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h                | Lamp Current (Nom)                                                    | 1,2 W       |
| Cykl Przelączania                       | 50 000                  | Równoważna moc w watach                                               | 200 mA      |
| Lighting Technology                     | LED                     | Czas uruchomienia (Nom)                                               | 10 W        |
| Zgodność z normą UE RoHS                | Tak                     | Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Dane techniczne oświetlenia             |                         | Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0,5         |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]      | Napięcie (Nom)                                                        | 12 V        |
| Strumień Świetlny                       | 120 lm                  | Temperatura                                                           |             |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW) | Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 80 °C       |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2700 K                  | Układy sterowania i ściemnianie                                       |             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 100,00 lm/W             | Z możliwością przyciemniania                                          | Nie         |
| Jednorodność barw                       | <6                      | Mechanika i korpus                                                    |             |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                      | Kształt bańki                                                         | Kapsuła     |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %                    |                                                                       |             |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |                         |                                                                       |             |
| Częstotliwość linii                     | 50 to 60 Hz             |                                                                       |             |


# CorePro LEDcapsule LV

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Certyfikaty i zastosowania                |                                     |
| Energooszczędny produkt                   | Tak                                 |
| Odpowiednie do oświetlania akcentującego  | Nie                                 |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 2 kWh                               |
| Dane techniczne produktu                  |                                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827 |
| Pełna nazwa produktu                      | CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827 |

## Rysunki techniczne




## Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Full EOC                        | 871869657817900 |
| Kod zamówienia                  | 57817900        |
| Materiał Nr (12NC)              | 929001244302    |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696578179   |
| Numerator - Packs per outer box | 12              |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696578186   |


| Product                             | D       | C       |
|-------------------------------------|---------|---------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827 | 14,3 mm | 39,2 mm |



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827

## CorePro LEDcapsule LV

### Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827

