



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G4 [G4]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì

  

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	200 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

  

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

  

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2 W
Corrente lampada (Nom)	290 mA
Potenza equivalente	20 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	12 V

  

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C

  

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

  

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula



## CorePro LEDcapsule LV

