



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF er en rimelig LED-løsning, for erstatning av T8-lysrør. De skaper en naturlig belysningseffekt for bruk i allmennbelysning, samt energibesparelse fra første stund – en miljøvennlig løsning.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	800 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	88,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	20000-80000 Hz

Inngangsfrekvens	20000-80000 Hz
Effektforbruk	9 W
lyskildestrom (maks.)	400 mA
lyskildestrom (min.)	200 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	30-80 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	T8

CorePro LEDtube InstantFit HF

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	TUV CE-merking i samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Full EOC	871869665217600
Bestillingskode	65217600
Materialenr. (12NC)	929001249502
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696652176
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696652183

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840
T8 G

