

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF är en prisvärd LED-lösning för ersättning av T8-lysrör. Den naturliga ljuseffekten är perfekt för allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör produkten till en miljövänlig lösning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd	30 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde	800 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	20000-80000 Hz
Ingångsfrekvens	20000-80000 Hz

Effektförbrukning	9 W
Lampström (max)	400 mA
Lampström (min)	200 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	30-80 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej


Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glas
Produktens längd	600 mm

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja


CorePro LEDtube InstantFit HF

Godkännandemärkningar	TUV CE-märkning Uppfyller RoHS KEMA
	Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G
Full EOC	871869665219000


Måttskiss



Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

Beställningsnummer	65219000
Materialnummer (12NC)	929001249602
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696652190
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696652206

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

