

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF on edullinen lediratkaisu, joka sopii korvaamaan T8-loistelamput. Se tarjoaa luonnollisen valon, joka sopii yleisvalaistuskäyttöön. sekä välitöntä energiansäästöä, joten se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta	2 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	20000-75000 Hz
Syöttötaajuus	20000-75000 Hz

Virrankulutus	20 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	200 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei


Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1 500 mm

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei


CorePro LEDtube InstantFit HF

Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen
	KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	25 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
Full EOC	871869659203800
Tilauuskoodi	59203800

Mittapiirros




Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

Tuotekoodi (12NC)	929001249702
Paikallinen koodi	4721566
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696592038
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696592045

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

