



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

Obecné informace		Spotřeba energie	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Proud zdroje (max.)	700 mA
Nominální životnost	30 000 h	Proud zdroje (min.)	200 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Lighting Technology	LED	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (zlomek)	0,9
Světelné technické		Napětí (jmen.)	30-80 V
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Teplota okolí	
Světelný tok	1 600 lm	Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Řízení a stmívání	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	106,00 lm/W	Stmívatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály	
Index podání barev (CRI)	83	Délka výrobku	1 200 mm
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Certifikace a použití	
Provozní a elektrické		Výrobek šetřící energii	Ano
Frekvence sítě	20000-75000 Hz		
Vstupní frekvence	20000-75000 Hz		

CorePro LEDtube InstantFit HF


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Certifikační značky	TUV Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Celý název výrobku	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

Rozměrové výkresy

Full EOC	871869658127800
Objednávací kód	58127800
Číslo materiálu (12NC)	929001249902
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696581278
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696581285

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840
T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 x Tube 1500 mm 15W 840 T8 G
Page 10

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

