



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF è una soluzione LED conveniente, adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Crea un effetto di illuminazione naturale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale e offre risparmi energetici immediati: una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.600 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	106,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	83
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	20000-75000 Hz
Frequenza di ingresso	20000-75000 Hz


Consumo energetico	15 W
Corrente lampada (Max)	700 mA
Corrente lampada (Min)	200 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	30-80 V
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	SI

CorePro LEDtube InstantFit HF

Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Marchi di approvazione	TUV Marchio CE Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	19 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
Nome completo prodotto	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G


Full EOC	871869658127800
Codice d'ordine	58127800
Codice materiale (12NC)	929001249902
Codice locale	CORE36840HF
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696581278
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696581285

Disegno tecnico




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

