



Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D

De Classic LEDspotMV heeft een zeer klassiek ontwerp en geeft warm op halogeen lijkend licht met een besparing van ongeveer 90% op de energiekosten. Deze LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lampvoet en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparing en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	260 lm
Lichtsterkte (nom.)	520 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	59 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	260 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,4 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.70
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh

Classic LEDspotMV

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D
Volledige productnaam	Classic LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D
Full EOC	871869658167400
Bestelcode	58167400
Materiaalnr. (12NC)	929001254002



Maatschets



Lokale code	DSGU35W83036DIM
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696581674
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696581681


Product	D	C
CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D	50 mm	53 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D

General uniform lighting - CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D

Classic LEDspotMV

